


Вендуза VAS-8-M5-S

Специф. Номер: 12612

FESTO

нипел за пластмасов шлаух NW3, странично присъединяване.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Диаметър на смукателя	8 mm
Ефективен диаметър на засмукване	5.5 mm
Позиция на извода	At the side
Конструкция	Извод за вакуум странично кръгъл, стандартен
Работна среда	Atmospheric air based on ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	1.6 N
Retention force at nominal operating pressure	1.6 N
Резба за закрепване	M5
Монтаж на смукателя	M5
Извод за вакуум	PK-3
Цвят	прозрачен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Информация за материала на цапфата	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)