



# Пневматичен клапан VLNE-3-3/8

Специф. Номер: 12909

FESTO

нормално затворен,  
закъснителен включващ разпределител, индивидуално или в  
пнеумоподготвяща група от серия S.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Клапанен
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Ръчно задействане	избутващ
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Работно налягане	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	2,100 l/min
Време за превключване, изключено	19.5 ms
Време за превключване, включено	8.5 ms
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Номинален размер	9 mm