


Щекер под ъгъл SIE-WD-TR

Специф. Номер: 12956

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Тегло на продукта	13 g
Електрически извод	4-пинов Ъглов щекер M12x1
Кодиране на пиновете	A
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Допустим диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Напречно сечение на извода	0.25 ... 0.75 mm ²
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	прозрачен
Material of union nut	PA
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	Месинг Покрит с бял бронз