



# Ръчен разпределител VBOH-32-G14

Специф. Номер: 1302994

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Тип на задействане	ръчно
Тип на закрепване	Последователен монтаж за завиване
Стандартен номинален дебит	1,675 l/min
Номинален размер	8.4 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.2 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 12 bar
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Растерен размер	31 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Втулка-плъзгач
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Сила на задействане	45 N
Тегло на продукта	35 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR