

Y-съединител QSY-12H

Специф. Номер: 130632

★ Standard-Programm

с втулка.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	7.3 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тегло на продукта	34 g
Брой изходи	2
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод, захранване	Втулка QS-12
Пневматичен извод, изход	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема