


# Капачка QSC-4-100

Специф. Номер: 130704

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Размер  | Стандарт   |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Конструкция                                     | Blanking plug  |
| Размер на контейнера                            | 100  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi  |
| Maritime classification                         | see certificate  |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 80 °C  |
| Тегло на продукта                               | 2.5 g  |
| Пневматичен извод 1                             | за шлаух с външен диаметър 4 mm  |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема   |