

Съединител QSS-8-50

Специф. Номер: 130790

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	7 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Bulkhead
Размер на контейнера	50
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	19 g
Тип на закрепване	External hexagon A/F 19
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран
Material release ring	ПОМ
Material nut	Месинг никелиран
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема