

Силфонен хващач DHEB-12-E-D-E-L

Специф. Номер: 1320767

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Ход на предпазния маншон	5.5 mm
Минимален възможен диаметър за захващане	13 mm
Максимален възможен диаметър за захващане	17 mm
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ затворен
Функция на хващача	Adaptive
Конструкция	Свиваща се мембрана насилствено протичане на движението
Направляваща	Основна направляваща
Отчитане на позицията	без
Работно налягане	5 ... 8 bar
Връщане на налягането в изходна позиция	< 1 bar
Макс. работна честота на хващача	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Среден интервал между смените на предпазния маншон	0.5 Mio SP
Стойност на заданието по ефективен товар	0.12 kg
Тегло на продукта	17 g
Тип на закрепване	с външна резба с контрагайка по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material bellows	EPDM
Material housing	Алуминий елоксиран