

# Силфонен хващач DHEB-63-E-D-S-P

Специф. Номер: 1320786

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Размер   | 63   |
| Ход на предпазния маншон                           | 25 mm  |
| Минимален възможен диаметър за захващане           | 66 mm  |
| Максимален възможен диаметър за захващане          | 85 mm  |
| Монтажна позиция                                   | по избор   |
| Принцип на действие                                | еднодействащ<br>затворен   |
| Функция на хващача                                 | Adaptive   |
| Конструкция  | Свиваща се мембрана<br>насилствено протичане на движението                                   |
| Направляваща                                       | Основна направляваща   |
| Отчитане на позицията                              | за датчици за положение  |
| Работно налягане                                   | 4 ... 8 bar  |
| Връщане на налягането в изходна позиция            | < 1 bar  |
| Макс. работна честота на хващача                   | ≤ 4 Hz   |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)       | 40 ms  |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)       | 100 ms   |
| Работна среда                                      | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди           | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                 | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                                    | VDMA24364 zone III   |
| Безопасно за храни                                 | Моля, вижте допълнителната информация за материала   |
| Температура на околната среда                      | 5 ... 60 °C  |
| Среден интервал между смените на предпазния маншон | 1 Mio SP   |
| Стойност на заданието по ефективен товар           | 5.1 kg   |
| Тегло на продукта                                  | 800 g  |
| Тип на закрепване                                  | с външна резба<br>с контрагайка<br>по избор:   |
| Пневматичен извод                                  | G1/8   |
| Материал-забележка                                 | RoHS konform   |
| Material bellows                                   | VMQ (силикон)  |
| Material housing                                   | Алуминий<br>елоксиран  |