


# Cartridge QSPK18-1/4-U

Специф. Номер: 132172

FESTO

с прав щекер.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                  |
|---|---|
| Размер  | Mini                                      |
| Номинален размер                                | 3.8 mm                                    |
| Монтажна позиция                                | по избор                                  |
| Конструкция                                     | права форма                               |
| Размер на контейнера                            | 10  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                         |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                          |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 10 bar                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi                       |
| Maritime classification                         | see certificate                           |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Температура на околната среда                   | -5 ... 60 °C                              |
| Тегло на продукта                               | 2.9 g                                     |
| Тип на закрепване                               | Mounting pin                              |
| Пневматичен извод 1                             | Патрон 18 mm                              |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух, външен диаметър 1/4"            |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 23 ... 140 °F                             |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | сив                                       |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                              |
| Material housing                                | PA-усилен                                 |
| Material release ring                           | POM                                       |
| Material of tubing seal                         | NBR                                       |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема        |