


Аксиален модул EAMM-A-D60-87A-S1

Специф. Номер: 1322188

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	890 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D60A D60B
Интерфейсен код, входен мотор	87A
Материал-забележка	RoHS konform