


# Манометър MA-15-10-M5

Специф. Номер: 132340

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 10 bar
Номинален размер на манометъра	15
Конструкция	Тръбен манометър без измервателен механизъм
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	5
Клас на защита	IP53
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	M5
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	Стомана
Material screen	PC
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	10 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород