


Cartridge QSPLLK18-10

Специф. Номер: 132640

FESTO

с удължен Г-образен щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	6.4 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	O-пръстен
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	L-shape, long
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	12 g
Тип на закрепване	Mounting pin
Пневматичен извод 1	Патрон 18 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 10 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема