


Cartridge QSPLLKG10-3

Специф. Номер: 132861

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер | Mini |
| Номинален размер | 1.8 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | O-пръстен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | L-shape, long |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 2.5 g |
| Тип на закрепване | Mounting pin |
| Пневматичен извод 1 | Патрон 10 mm |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 3 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA-усилен |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |