

Шлаух PUN-H-2X0,4-RT

Специф. Номер: 133040

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	2 mm
радиус на огъване според дебита	8 mm
Вътрешен диаметър	1.2 mm
Мин. радиус на огъване	5 mm
Инструкции за употреба	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0024 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 2 mm
Цвят	червен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)