

Съединител NPQP-D-R14-Q4-FD-P10

Специф. Номер: 133042

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	2.1 mm
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	3.5 g
Тип на закрепване	External hex A/F 14
Пневматичен извод 1	Външна резба R1/4
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 4 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема