

Съединител NPQR-H-Q12-E-FD

Специф. Номер: 133104

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	7.8 mm
Конструкция	Bulkhead
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	30.4 g
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 12 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 12 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PP
Material nut	високолегирана стомана, неръждаема
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема