

# Y-съединител NPQR-Y-Q6-E-FD-P10

Специф. Номер: 133120

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4.3 mm
Конструкция	Y-shape
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	9 g
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 6 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 6 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема