

Тапа NPQP-P-S6-FD-P10

Специф. Номер: 133129

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Стандарт |
| Конструкция | Blanking plug |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 4 - Много висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 0.5 g |
| Пневматичен извод 1 | Push-in sleeve diameter 6 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |