


# Дросел-шумозаглушител VFFK-C-K-M7-P

Специф. Номер: 133141

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция - дросел-шумозаглушител
Пневматичен извод 1	M7
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	за завиване
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 100 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 10 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Номинален притегателен въртящ момент	3.8 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	5.8 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Месинг никелиран