



Дросел-шумозаглушител VFFK-C-K-R18-P

Специф. Номер: 133142

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция - дросел-шумозаглушител
Пневматичен извод 1	R1/8
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	за завиване
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 270 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълнен температурен диапазон	0 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	13.5 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material adjusting screw	Месинг никелиран