


Цапфа EAMB-24-9-15X21-16X20

Специф. Номер: 1344642

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	15 mm
Диаметър на държача 2	16 mm
Размер	80
номинална дължина	21 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	3.1 kgmm ²
Пренесен момент	29 Nm
Тегло на продукта	72 g
Материал-забележка	RoHS konform