


Затягаща втулка EAMH-110-25-C34-P

Специф. Номер: 1354107

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	110
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	25.8 kgmm ²
Тегло на продукта	170 g
Материал-забележка	RoHS konform