


Присъединителна лайсна VABM-C8-12E-G14-8-M1-L

Специф. Номер: 1361868

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	12 mm
Макс. брой места за вентили	8
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.6 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	5 Nm
Тегло на продукта	687 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав