


Модулен конектор PAML-MK-90-HP3

Специф. Номер: 1367005

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	90
Номинален диаметър DN	36
Серия	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Работно налягане	0 ... 50 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	150 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material module connector	Алуминиева сплав
Material screws	Неръждаем