


Съединител KM-22-B

Специф. Номер: 13694

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Размер на контейнера	1
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure	-13.775 ... 116 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. брой изводи	22
Пневматичен извод	за шлаух с външен диаметър 3 mm за шлаух с външен диаметър 4 mm за шлаух с външен диаметър 6 mm
Материал-забележка	RoHS konform