

Вакуумна вендуза VASB-100-1/4-SI-B

Специф. Номер: 1382277

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	15.5 mm
Номинален размер	4 mm
Диаметър на смукателя	100 mm
Обем на смукателя	128 cm ³
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	кръгли, гофре 1,5
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-40 ... 200 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	395 N
Тегло на продукта	132 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	G1/4
Цвят	прозрачен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (силикон)