


Proportional media valve VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4

Специф. Номер: 1387297

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Конструкция	Pneumatically actuated pinch valve
Тип на действие	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	G1/2
Номинален диаметър DN	15
Разпределителна функция	2/2 отворен моностабилен
Посока на протичане	реверсивен
Operating pressure	0 ... 4 bar
Номинално налягане на арматурата	10
Differential pressure	2.5 bar
Bursting pressure	16 bar
Overload pressure	7.8 bar
Тип на ресет	Rebound resilience
Тип управление	With external control
Извод, пилот 12	G1/8
Управляващо(пилотно) налягане	1 ... 6.5 bar
Управляващ флуид	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Medium	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:~:]
Макс. вискозитет	4,000 mm ² /s
Температура на средата	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Стандартен номинален дебит	12,800 l/min
Време за превключване, включено	250 ms
Време за превключване, изключено	250 ms
b-стойност	0.85
c-стойност	33.44 l/sbar
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4435
Notes on materials for housing cover	високолегирана стомана, неръждаема
Material no. housing cover	1.4435
Информация за материала на уплътненията	FPM
Information on materials, shut-off element	NBR
Тегло на продукта	440 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	4