


Вакуумна вендуза VAS-30-1/8-PUR-B

Специф. Номер: 1396090

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	1.9 mm
Номинален размер	3 mm
Диаметър на смукателя	30 mm
Обем на смукателя	1.29 cm ³
Ефективен диаметър на засмукване	24.8 mm
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	34 N
Тегло на продукта	12 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	G1/8
Цвят	син
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Material of threaded plug	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	PUR