

Нипелно съединение CRCN-1/4-ПК-6

Специф. Номер: 13973

FESTO

корозионноустойчив,
с уплътнение,
за шлаух PAN, PUN, PL, PP, PU.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Номинален размер | 5.3 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Уплътнителен пръстен |
| Размер на контейнера | 1 |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 16.5 g |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 8 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material of threaded seal | PA-усилен TPE-U(PU) |