

# Нипелно съединение CRCN-3/8-PK-6

Специф. Номер: 13974

FESTO

корозионноустойчив,  
с уплътнение,  
за шлаух PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Номинален размер                             | 5.3 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване    | Уплътнителен пръстен   |
| Размер на контейнера                         | 1  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar   |
| Работна среда                                | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Забележка за работната и пилотната среди     | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK           | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Безопасно за храни                           | Моля, вижте допълнителната информация за материала   |
| Температура на околната среда                | 0 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                            | 23.7 g   |
| Пневматичен извод 1                          | Външна резба G3/8  |
| Пневматичен извод 2                          | за шлаух с външен диаметър 8 mm  |
| Материал-забележка                           | RoHS konform   |
| Material housing                             | високолегирана стомана, неръждаема   |
| Material of threaded seal                    | PA-усилен<br>TPE-U(PU)   |