


Свързваща плоча NAV-1/4-NPT-1C

Специф. Номер: 13998

FESTO

с матрица на отворите по DIN ISO 5599/1, за батериен монтаж,
изводите са отдолу.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	110 mm
Работно налягане	16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 12	NPT1/8-27
Извод, пилот 14	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Пневматичен извод 4	NPT1/4-18