


Съединител MSSD-E

Специф. Номер: 14098

FESTO

за магнетвентили и бобини, схема на разположение на отворите на
JMEH, MEH- и MOEH-вентили.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	8 g
Електрическо свързване 1	Ъглов конектор, квадратен дизайн, 3 - пинов, тип С
Електрическо свързване 2	Винтова клемма
обхват на работното напрежение DC	0 ... 300 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	6 A
Съединител за кабела	Pg7
Диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Напречно сечение на извода	0.75 mm ²
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Material housing	PA-усилен
Цвят на корпуса	черен
Material seals	NBR