

Паралелен кит-модул EAMM-U-110-D80-100A-120-S1

Специф. Номер: 1433650

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	110
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	799 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.3 Nm
Пренесен момент	25 Nm
Тегло на продукта	5,140 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D80B
Интерфейсен код, входен мотор	100A
Материал-забележка	RoHS konform