


съединител EAMC-67-62-24-24

Специф. Номер: 1451407

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	24 mm
Диаметър на държача 2	24 mm
Размер	67
номинална дължина	62 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	280 kgmm ²
Пренесен момент	143 Nm
Тегло на продукта	436 g
Материал-забележка	RoHS konform