


съединител EAMC-30-35-6-10

Специф. Номер: 1453062

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	6 mm
Диаметър на държача 2	10 mm
Размер	30
номинална дължина	35 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	6.1 kgmm ²
Пренесен момент	7.5 Nm
Тегло на продукта	45 g
Материал-забележка	RoHS konform