


Паралелен кит-модул EAMM-U-145-D80-140A-188

Специф. Номер: 1465530

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	145
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	2,270 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	2 Nm
Пренесен момент	50 Nm
Тегло на продукта	11,900 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D80B
Интерфейсен код, входен мотор	140A
Материал-забележка	RoHS konform