



Модул за междинна позиция DADM-EP-G6-10

Специф. Номер: 1492072

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	10
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	насилствено протичане на движението
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	3 ... 6 bar
Макс. скорост на удара	0.8 m/s
тах. време на завъртане	150 ms
Повтаряемост	±0,02 mm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. сила на удара	500 N
Тегло на продукта	154 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Пневматичен извод	M3
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PU
Material housing	Алуминиева сплав
Material lever	високолегирана стомана, неръждаема