


Вилка SG-M27X2-B

Специф. Номер: 14987

FESTO

с шестограмна гайка, за въртящо закрепване, по DIN ISO 8140.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M27x2
Отговаря на стандарта	ISO 8140
Резбови извод	вътрешна резба M27x2
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	2,135 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	Стомана поцинкован
Material clevis	Стомана поцинкован
Material nut	Стомана поцинкован