


Сумиращ брояч PZA-A-B

Специф. Номер: 14992

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	механичен брояч на циклите с пневматично задвижване
Тип на ресет	Бутон или пневматичен сигнал
Дисплей	6-позиции
Освобождаващо налягане, задвижване	0,2 ± 0,1 bar
Освобождаващо налягане, обратен ход	0,15 ± 0,1 bar
Ответно налягане, задвижване	0,6 ± 0,2 bar
Ответно налягане, обратен ход	0,6 ± 0,2 bar
Работно налягане	2 ... 8 bar
Минимално възвратно налягане	2 bar
Минимална продължителност на импулса, задвижване	10 ms
Минимална продължителност на импулса, обратен ход	180 ms
Минимална продължителност на паузата, задвижване	15 ms
Минимална продължителност на паузата, обратен ход	50 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	155 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	M5
Material housing	ABS