

# Въртящо задвижване DRQ-63- -180-PPV-A

Специф. Номер: 150249  
Продукт излизащ от производство

FESTO


за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфиране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Варианти с ъгъл на завъртане по избор от 91 до 179°.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	63
Ъгъл на демпфиране	65 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Толеранс на крайните позиции	4 deg
Демпфиране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	1.1 Hz
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	37 Nm
Допустим инерционен момент	0.04 kgm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	9,500 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G3/8
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)