


Направляващ модул FENG-40-400-KF

Специф. Номер: 150291

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Размер | 40 |
| Ход | 400 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Направляваща | Търкаляща направляваща |
| Конструкция | Направляваща |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Макс. сила Fy | 1,000 N |
| Максимална статична сила Fy | 1,260 N |
| Макс. сила Fz | 1,000 N |
| Максимална статична сила Fz | 1,260 N |
| Мах. момент Mx | 44 Nm |
| Макс. момент Mx статичен | 55 Nm |
| Мах. момент My | 52 Nm |
| Макс. момент My статичен | 65 Nm |
| Мах. момент Mz | 52 Nm |
| Макс. момент Mz статичен | 65 Nm |
| Сила на преместване | 15 N |
| Тегло на продукта | 3,650 g |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of guide component | Термично обработена стомана |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Anodised wrought aluminium alloy |