



Цилиндър EGZ-16-10

Специф. Номер: 15040

FESTO

с проходна външна резба на корпуса на цилиндъра.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 mm
Диаметър на буталото	16 mm
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Конструкция	Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	2 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	109 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	109 N
Тип на закрепване	с външна резба с контрагайка по избор:
Пневматичен извод	M5
Material cover	ПОМ
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Месинг никелиран
Material piston rod	високолегирана стомана