



Краен изключвател SIES-QB-PO-K-L

Специф. Номер: 150489
Продукт излизащ от производство

FESTO

индуктивен, специален дизайн

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Номинално разстояние на превключване	2 mm
Гарантирано разстояние на превключване	1.6 mm
Фактори за редукция	Алуминий = 0,45 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,8 Мед = 0,35 Месинг = 0,5 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Повтаряемост	0.1 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Макс. честота на превключване	1,200 Hz
Макс. честота на превключване, DC	1,200 Hz
Максимален изходен ток в зависимост от температурата	200 mA при $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 150 mA при $\leq 85\text{ }^{\circ}\text{C}$
Пад на напрежение	3.2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	$\leq 30\text{ mA}$
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-жилен Кабел
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	12x26x40 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	170 g
Material housing	PBT-усилен
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L