


Затягащ модул EV-16-4

Специф. Номер: 150682

FESTO

за възвратна функция



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	4 mm
Повърхност на затягане	Ø 16
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ
Operating pressure MPa	≤ 0.6 MPa
Работно налягане	≤ 6 bar
Operating pressure	≤ 87 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 40 °C
Тегло на продукта	15 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	M3
Material housing	Алуминиева отливка
Material membrane	TPE-U(PU)