

Затягащ модул EV-32-5

Специф. Номер: 150685

FESTO

за възвратна функция



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------|---|
| Ход | 5 mm |
| Повърхност на затягане | Ø 32 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | еднодействие |
| Operating pressure MPa | ≤ 0.6 MPa |
| Работно налягане | ≤ 6 bar |
| Operating pressure | ≤ 87 psi |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 40 °C |
| Тегло на продукта | 34 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод | M3 |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material membrane | TPE-U(PU) |