

Профилна лансна SLZS-40- -

Специф. Номер: 150919

FESTO

Пълната дължина на релсата е 230 mm, плюс хода.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	T-слот за датчик
тах. дължина на профила	2,800 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	сензорна шина
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана