


Дросел-обратен клапан GRLA-1/4-PK-6-RS-B

Специф. Номер: 151177

FESTO

за дроселиране на изхода.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	PK-6 с холендрова гайка
Пневматичен извод 2	G1/4
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	540 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	410 ... 585 l/min
Работно налягане	0.3 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Разрешение	Germanischer Lloyd
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 -> 0 bar	840 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 -> 0 bar	635 ... 910 l/min
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	11 Nm
Тегло на продукта	45 g
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на регулиращия винт	Месинг
Информация за материала на шарнира	Цинкова отливка