


# Дросел GRLO-M5-B

Специф. Номер: 151181

FESTO

без възвратна функция.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Разпределителна функция   | Дроселираща функция  |
| Пневматичен извод 1   | M5   |
| Пневматичен извод 2   | M5   |
| Регулиращ елемент   | Винт със шлиц  |
| Тип на закрепване   | за завиване  |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране                            | 95 l/min   |
| Работно налягане  | 0 ... 10 bar   |
| Температура на околната среда   | -10 ... 60 °C  |
| Номинален размер  | 2 mm   |
| Монтажна позиция  | по избор   |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 169 l/min  |
| Работна среда   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди                                      | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на средата  | -10 ... 60 °C  |
| Макс. въртящ момент на затягане   | 1.5 Nm   |
| Тегло на продукта   | 11 g   |
| Material of threaded plug   | Месинг<br>никелиран  |
| Материал-забележка  | RoHS konform   |
| Material seals  | NBR  |
| Material adjusting screw  | Месинг   |
| Material swivel fitting   | Цинкова отливка  |