



# Дросел-обратен клапан GRLZ-M5-PK-4-B

Специф. Номер: 151185  
Продукт излизащ от производство

FESTO

за дроселиране на входа.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	еднопътна функция на дроселиране
Пневматичен извод 1	PK-4
Пневматичен извод 2	M5
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	83 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	76 ... 88 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	125 ... 150 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Номинален размер	2 mm
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	10 g
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Месинг
Material swivel fitting	Цинкова отливка